

DISTRIBUTEUR MANUEL MINI

Pour essuie-mains rouleau Ultra Cut

Respect de la méthode HACCP Distribution feuille à feuille Économique, hygiénique Fiabilité, garanti 2 ans

8 cm d'essuie-mains Coque

Sécurisé par une clé universelle de chaque côté

Contrôle visuel permanent

Mécanisme garanti 2 ans

Système manuel sans alimentation électrique

> Utilisation

Distributeur manuel d'essuie-mains rouleau feuille à feuille discret et compact, pour espaces exigus. Respect de la méthode HACCP, assure une hygiène parfaite.

> Mode d'emploi

Placer le rouleau sur le support. Positionner le rouleau à l'intérieur et dérouler environ 20 cm sur l'avant en laissant à l'intérieur du capot. Fermer le capot. Amorcer pour faire sortir le premier format.

> Caractéristiques

ENTRETIEN FACILE

- Recharge facile.
- Sécurisation par une clé universelle de chaque côté, pour une adaptation optimale.
- Contrôle visuel permanent.

ÉCONOMIE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

- Distribution feuille à feuille.
- Système de découpe automatique.

HYGIÉNIQUE

• Distribution manuelle sans contact.

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES

- Faible encombrement (30 x 16 x 31 cm).
- Plaque de fixation universelle.
- Bloc technique démontable en 20 s.
- Garanti 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

- Coque résistante en ABS.
- · Système captif
- Nouveau mécanisme silencieux, souple et robuste.
- Prédécoupe : 235 mm.
- Poids: 2,70 kg.

Compatible avec l'essuie-mains ci-dessous:



Code 470051

> Précautions d'emploi

Utilisation réservée aux professionnels

> Logistique

Blanc Conditionnement à l'unité Colis 4 distributeurs Colis dimensions extérieures (cm) 34 x 33 x 21 H

> Poids brut Code produit

2,70 kg 470050

Distributeur

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



dépassent pour une prise

en main facile

Parc d'Activités des Cortots 12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

résistante

en ABS