

Salissures fortes



Description: Crème lavante d'atelier pour les mains, parfum orange, douce et sans solvant, avec microbilles plastiques pour une action lavante en profondeur. Efficace contre les salissures fortes industrielles :

● **Graisse** ● **Huile** ● **Crasse** ● **Graphite** ● **Carbone**

Utilisation : Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire.

Mode d'emploi : Sur mains sèches, appliquer une dose de produit. Frotter jusqu'à élimination des salissures. Rincer abondamment et sécher par tamponnement avec un essuie-mains papier à usage unique.

Caractéristiques	Avantages
Formule efficace	Mélange de tensioactifs non ioniques afin d'éliminer rapidement et efficacement les salissures fortes rencontrées en industrie.
Nettoyage en profondeur	Contient des microbilles plastiques pour une action lavante en profondeur permettant d'éliminer les salissures incrustées, sans abîmer la peau.
Doux pour la peau	Formule sans solvant afin de prévenir la sécheresse cutanée.
Agréable à utiliser	La crème onctueuse s'élimine facilement à l'eau et ne laisse pas de sensation grasse sur les mains après utilisation. Contient de la glycérine et des extraits de germe de blé qui hydratent la peau.
Parfum frais	A base d'extraits naturels d'orange laissant la peau fraîche et légèrement parfumée.
Test dermatologique	Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est "non-irritant".
Validation Toxicologique	Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l'utilisation.
Hygiénique	Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le produit. Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l'air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d'éviter le risque de contamination externe.
Pas de gaspillage	Grâce aux pompes l'air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement. Utilisation du produit jusqu'à la dernière dose.

Référence	Conditionnement	Compatible avec	Dose délivrée
SOR2LT Code GEH : 235218	6 cartouches de 2L (insert bleu)	Appareil Deb Cleanse Heavy 2000 - HVY2LDPSTH	4.5 ml
SORC4LTR Code GEH : 235219	4 cartouches de 4L (insert bleu)	Appareil Deb Cleanse Heavy 4000 - HVY4LDRSTH	4.5 ml

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com/fr/msds et sur www.quickfds.fr Swarfega® est une marque déposée du Groupe Deb Limited.